


Μονάδα αξιολόγησης RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04



Εφαρμογή

Έγκριση ασύρματης
επικοινωνίας για

ΗΠΑ; Καναδάς; Αυστραλία; Σιγκαπούρη; Μαλαισία; Ινδονησία; Μεξικό; Νότια Αφρική

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	700
Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA)
Συνδέσεις κεραίας		4; (TNC-Αντίστροφα)
Πρότυπο RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Ισχύς εκπομπής ERP	[mW]	2000; (παραμετροποιήσιμη σε βήματα : 1 dB 50mW ... 2W)
Σύνθετη αντίσταση	[Ω]	50

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
--------------------------	---

Έξοδοι

Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA] 500; (max.)

Εύρος μέτρησης

Κατώφλι RSSI	ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού
--------------	-----------------------------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet - EtherNet/IP

Πρωτόκολλο	EtherNet/IP
Τύπος χρήσης	Μεταφορά δεδομένων



Μονάδα αξιολόγησης RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

Ethernet - TCP/IP		
Πρωτόκολλο	TCP/IP	
Τύπος χρήσης	παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...55
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Εγκριση εκπομπής	FCC Part15	
Έγκριση UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	IP67
	Ηλεκτρική τροφοδοσία	SELV
	Αριθμός αρχείου UL	E347020
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	3417,8
Διαστάσεις	[mm]	300 x 300 x 71
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Αλουμίνιο; Κάλυμμα προστασίας: πλαστικό; Θηλυκός κονέκτορας TNC: ορείχαλκος / PTFE; Κονέκτορας σύνδεσης: μπρούντζος / πλαστικό	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, κίτρινο/πράσινο
		4 x LED, πολύχρωμο Προγραμματιζόμενη
Ακουστικό σήμα	βομβητής	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: X		
		
LAN		
1	TX+	
2	TX-	
3	RX+	
4	RX-	
PoE+		
1	TX+ / PoE+1	
2	TX- / PoE+1	
3	RX+ / PoE+2	
4	RX- / PoE+2	
5	PoE+1	
6	PoE+1	
7	PoE+2	
8	PoE+2	

Μονάδα αξιολόγησης RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A




Power Supply

1	+24V DC
2	GND
3	GND
4	+24V DC

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - είσοδοι / έξοδοι

Κονέκτορας: 1 x M12



GPIO

1	OUT_CMN
2	OUTPUT_1
3	INPUT_3
4	INPUT_CMN
5	INPUT_1
6	GND
7	UB
8	OUTPUT_4
9	OUTPUT_3
10	OUTPUT_2
11	INPUT_2
12	INPUT_4