


RFID UHF συμπαγής βαθμίδα

DTRUHF HLRWIOUS04



- 1 LED Κατάσταση λειτουργίας
 2 LED οθόνη μπάρας
 3 Σπείρωμα εγκατάστασης: M4 μεγ. βάθος εισαγωγής: 15 mm



Εφαρμογή

Εφαρμογή	ανίχνευση αντικειμένων στον εξοπλισμό μεταφοράς
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για	EE/RED; Ηνωμένο Βασίλειο
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας	Ο κατάλογος των χωρών που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/EE (RED) βρίσκεται στην ενότητα «Εγγραφα και λήψεις».

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 250
Κατανάλωση ισχύος [W]	4,8
Βαθμός προστασίας	III
Συχνότητα λειτουργίας [MHz]	865...868
Πρότυπο RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Ισχύς εκπομπής ERP [mW]	120; (μέγιστο: 200 mW)

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link				
Είδος μεταφοράς	COM3 (230,4 kBaud)				
IO-Link Αναθεώρηση	1.1				
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Τρόπος λειτουργίας</th><th>DeviceID</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>default</td><td>1418</td></tr> </tbody> </table>	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID	default	1418
Τρόπος λειτουργίας	DeviceID				
default	1418				

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / συνεχές χτύπημα
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / απλός κραδασμός



RFID UHF συμπαγής βαθμίδα

DTRUHF HLRWIOUS04

Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Ηλεκτρική ασφάλεια	EN 61010-2-201	ηλεκτρική τροφοδοσία μόνο μέσω κυκλωμάτων PELV

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	637,5
Διαστάσεις	[mm]	120 x 50 x 113
Υλικό κατασκευής		PBT; PC; Ανοξείδωτος χάλυβας; Αλουμίνιο

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	επικοινωνία ετικέτας	4 x LED οθόνη μπάρας, Κίτρινο αριθμός ετικετών στο πεδίο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



1 Τροφοδοσία αισθητήρα	L+
2 Ελεύθερο	
3 Τροφοδοσία αισθητήρα	L-
4 IO-Link	
5 Ελεύθερο	