


Καλώδιο σύνδεσης

VDOAX050MSS0010H05STGH005MSS



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές	
Σχεδίαση	Καλώδιο τροφοδοσίας, Κωδικοποίησης L	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	64 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	16
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...90
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	2195
Υλικό κατασκευής		PP
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPE
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης

VDOAX050MSS0010H05STGH005MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10,0 m, PUR, μαύρο, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - 2

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες

