


Καλώδιο σύνδεσης

VDOAX050MSS0002H05STAH005MSS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Σχεδίαση

Καλώδιο τροφοδοσίας, Κωδικοποίησης L

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

64 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

16

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

475,3

Υλικό κατασκευής

PP

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPE

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης

VDOAX050MSS0002H05STAH005MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, μαύρο, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - 2

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες

