




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH080MSS0005B08

Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα.
Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	292,5
Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 43
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: TPU μαύρο
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 15 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3 m/s
	Κύκλοι κάμψης	> 1 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 30 °/m



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH080MSS0005B08

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, μαύρο; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 1...1,5 Nm



Σύνδεση

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Χρώματα κατά DIN 47100 Χρώματα κλώνων :

BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο