


## Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH050MSA0010H02



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Εφαρμογή

Δίκτυο CAN

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...85

Θερμοκρασία αποθήκευσης

[°C]

-40...80

Βαθμός προστασίας

IP 68

## Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

761

Διαστάσεις

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Υλικό κατασκευής

PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι



## Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH050MSA0010H02

|                                            |                                       |                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Καταλληλότητα για<br>καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές | ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου                                                                 |
|                                            | Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση | ελάχ. 5 x διάμετρο καλωδίου                                                                  |
|                                            | Ταχύτητα διέλευσης                    | μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής<br>5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                            | Κύκλοι κάμψης                         | > 1 Mio.                                                                                     |

### Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, Ø 6,8 mm, θωρακισμένο; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm)

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



### Σύνδεση



|          |                  |
|----------|------------------|
|          | Χρώματα κλώνων : |
| BK =     | μαύρο            |
| BU =     | Μπλε             |
| RD =     | Κόκκινο          |
| WH =     | Λευκό            |
| screen = | Θωράκιση         |