


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH020MSS0010C02



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4; (...40 °C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...70
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-20...50
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	635
Διαστάσεις	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Υλικό κατασκευής		PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι

Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH020MSS0010C02

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελαχ. 7,5 x διάμετρο καλωδίου
	Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 5,5 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μεγ. επιτάχυνση 10 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
	μεγ. επιτρεπόμενη αντοχή εφελκυσμού	50 N/mm ² στατική 20 N/mm ² δυναμική

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, θωρακισμένο; 2 x 0,25 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: B; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Παξιμάδι ασφάλισης, Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ



Σύνδεση

