


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-M-V-R3/1M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα; Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

1030

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

OOF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

400

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

128,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

**Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα**

FE-00-M-V-R3/1M

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	3
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	10
Συνολικό μήκος	[mm]	1000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Διάταξη ινών		●
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		Μέταλλο/σιλικόνη
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		E20103
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ