

**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής,
ταχύτητας και χρόνου**

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



άνοιγμα πίνακα 91 x 43 mm



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαστάσεις [mm] 48 x 112 x 116

Εφαρμογή

Εφαρμογή Αξιολόγηση και παρουσίαση για όλα τα φυσικά μεγέθη που μπορούν να προσδιορισθούν από ακολουθίες παλμών.

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Τάση λειτουργίας	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	100

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	2
--------------------------	---

Έξοδοι

Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4	
Αριθμός αναλογικών εξόδων	1	
Αναλογικό ρεύμα εξόδου	[mA]	4...20
Μεγ. φορτίο	[Ω]	270
Αναλογική τάση εξόδου	[V]	-10...10
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 65
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20



Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής, ταχύτητας και χρόνου

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	352
Τρόπος συναρμολόγησης		άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm
Διαστάσεις	[mm]	48 x 112 x 116
Υλικό κατασκευής		Noryl UL94-V-0


Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	έγχρωμη οθόνη ενδείξεων	Γραφική οθόνη LCD, Οθόνη αφής
-----------------	-------------------------	-------------------------------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση



NC: Ελεύθερο