



**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής,
ταχύτητας και χρόνου**

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



άνοιγμα πίνακα 91 x 43 mm



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαστάσεις [mm] 48 x 112 x 116

Εφαρμογή

Εφαρμογή Αξιολόγηση και παρουσίαση για όλα τα φυσικά μεγέθη που μπορούν να προσδιορισθούν από ακολουθίες παλμών.

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 18...30 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA] 100

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων 2

Εξόδοι

Αριθμός ψηφιακών εξόδων 4

Αριθμός αναλογικών εξόδων 1

Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 0...20

Μεγ. φορτίο [Ω] 270

Αναλογική τάση εξόδου [V] -10...10

Αναλογική έξοδος ακριβείας [%] 0,1

Προστασία υπερφόρτωσης Ναι

Ανάλυση αναλογικής εισόδου 16 bit

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...60

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...70

Βαθμός προστασίας IP 65

Βαθμός προστασίας ακροδεκτών IP 20



**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής,
ταχύτητας και χρόνου**

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	302,5
Τρόπος συναρμολόγησης		άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm
Διαστάσεις	[mm]	48 x 112 x 116
Υλικό κατασκευής		Noryl UL94-V-0


Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	έγχρωμη οθόνη ενδείξεων	Γραφική οθόνη LCD, Οθόνη αφής
-----------------	-------------------------	-------------------------------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση



NC: Ελεύθερο