


E3M159



Καλώδιο προέκτασης

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Σχεδίαση	επέκταση για καλώδιο σύνδεσης O3M για έξυπνο 3D αισθητήρα οχημάτων με αναλογική έξοδο βίντεο PAL

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 25 AC / < 60 DC
Βαθμός προστασίας	III

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...80
Βαθμός προστασίας	IP 67; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	274,3
Διαστάσεις [mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PUR; Τσιμούχα: FKM; Ακίδες επαφής: CuSn6 επνικελωμένο και επικασσιτερωμένο
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση ≥ 60 mm

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Καλώδιο προέκτασης


CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 5 m, TPU, μαύρο, Ø 6 mm, θωρακισμένο; Σύνθετη αντίσταση 75 Ω

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)



Σύνδεση



- 1: Θωράκιση
- 2: Ελεύθερο
- 3: μπλεντάζ ομοαξονικού
- 4: πυρήνας ομοαξονικού καλωδίου
- 5: Ελεύθερο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

