


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O-ring


Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4; (...40 °C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	17,1
Διαστάσεις	[mm]	18 x 18 x 20
Σπείρωμα εγκατάστασης		PG 9
Υλικό κατασκευής		Χυτό κράμα ψευδαργύρου επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10411



Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος



Σύνδεση

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
WH =	Μπλε
	Λευκό