


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGA030MSS0005E03



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4; (40° C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση UL	Ta	< 75 °C
	Αριθμός αρχείου UL	E191684

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	197,8
Διαστάσεις	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGA030MSS0005E03

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 2 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 5 m, PVC, Κίτρινο, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 1/2", ίσιες; κωδικοποίηση: C; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση



GN = Χρώματα κλώνων :
 Πράσινο
 RD/BK = κόκκινο/μαύρο
 RD/WH = κόκκινο/λευκό