


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M



1 Γυάλινος φακός

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

1200

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

2000

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

4000

OO50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

3800

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

54,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

**Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα**

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης		M6
Συνολικό μήκος	[mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	30
Διάταξη ινών		●
Διάμετρος πυρήνα	[mm]	1
Υλικό ίνας		PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		PE

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M6, Ανοξείδωτος χάλυβας οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------