


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M



1 Ακμή αναφοράς

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Καταστολή φόντου

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Μικρή ακτίνα κάμψης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OB50; OBF; OCF

Διαθέσιμη καταστολή φόντου

Ναι

OB50

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm]

6

OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm]

10

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm]

20

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

54

Ύψος κεφαλής ανίχνευσης [mm]

5

Πλάτος κεφαλής ανίχνευσης [mm]

35

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm]

23

Διαστάσεις ράβδου [mm]

5 x 35 x 23

Συνολικό μήκος [mm]

2000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]

10

Διάταξη ινών



Διάμετρος πυρήνα [mm]

2 x 1

Υλικό ίνας

PMMA

Υλικό κεφαλής ίνας

Αλουμίνιο

Υλικό περιβλήματος ίνας

PE

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)

Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες; E20600

E20756



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ