


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-50-V-V-R5



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OBF; ODF; OMF

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

1000

ODF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

4

OMF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

800

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-58...315

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

196

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

5

Συνολικό μήκος

[mm]

900

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

19

Διάταξη ινών



**Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα**

FE-50-V-V-R5

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2
	ροδέλες ασφαλείας: 2
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ