


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-A-M4



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Μικρή ακτίνα κάμψης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

790

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

OOF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

400

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

41

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M4



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-A-M4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	15
Συνολικό μήκος [mm]	600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]	10
Διάταξη ινών	
Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M4
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4
	Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M11

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------