


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-A-V-E1



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

460

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

50

OOF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

160

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

50

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

69

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-A-V-E1

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	1
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	5
Συνολικό μήκος	[mm]	600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20; (για σταθερή εγκατάσταση)
Διάταξη ινών		●
Υλικό κατασκευής		Προσαρμογέας: ABS
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		Αλουμίνιο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		E20103
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ