
E11483

Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH050MSS0001H05STGH050MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές
Χωρίς σιλικόνη		Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	3
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 68
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής		PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ


E11483

Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH050MSS0001H05STGH050MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm

