


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-A-A-M4



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

1200

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

OOF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

400

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

56

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-A-A-M4

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης	M4
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	15
Συνολικό μήκος [mm]	600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]	20; (για σταθερή εγκατάσταση)
Διάταξη ινών	●
Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: ABS
Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M4
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4
	Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M11

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------