


Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Εφαρμογή

Δίκτυο CAN

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...80

Θερμοκρασία αποθήκευσης

[°C]

-40...80

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

176,5

Διαστάσεις

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Υλικό κατασκευής

PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι



Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση	ελάχ. 5 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 1 Mio.


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm




Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, Ø 7,2 mm, θωρακισμένο; συνεστραμμένο; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / συνεστραμμένο + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / συνεστραμμένο

Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, Ø 7,2 mm, θωρακισμένο; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Σύνδεση



BK =	Χρώματα κλώνων :
BU =	μαύρο
RD =	Μπλε
WH =	Κόκκινο
screen =	Λευκό
	Θωράκιση



Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

