


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-A-A-R3



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

990

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

OOF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

400

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

69

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-A-A-R3

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	3
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	10
Συνολικό μήκος	[mm]	600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20; (για σταθερή εγκατάσταση)
Διάταξη ινών		●
Υλικό κατασκευής		Προσαρμογέας: ABS
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		Αλουμίνιο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		E20103
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ