


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-M8/2M

Κωδικός υπό κατάργηση

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20137

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

56

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

164

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M8

Συνολικό μήκος

[mm]

2000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30; (για σταθερή εγκατάσταση)

Διάταξη ινών





Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-M8/2M

Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: PA
Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M8, Ανοξείδωτος χάλυβας
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2
	Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M30
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ