


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-M8



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

70

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

94,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M8

Συνολικό μήκος

[mm]

600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30; (για σταθερή εγκατάσταση)

Διάταξη ινών



Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PA

Υλικό ίνας

Γυαλί

**Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα**

FT-30-A-A-M8

Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M8, Ανοξείδωτος χάλυβας
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2
	Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M30
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ