


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-30-P-A-R6



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

300

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

107,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

6

Συνολικό μήκος

[mm]

600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30

Διάταξη ινών



Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PA

Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

Αλουμίνιο

E20165



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-30-P-A-R6

Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κολάρο στερέωσης:, E10221
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ