




Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...36 DC
Βαθμός προστασίας		III
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	6

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-5...70
---------------------------	------	---------



Κυτία διακλάδωσης

ProcessLine SB V4A 10m

Βαθμός προστασίας	IP 69K; (Για την διασφάλιση του βαθμού προστασίας, οι αχρησιμοποίητοι κονέκτορες πρέπει να καλύπτονται με τις παρεχόμενες τάπες προστασίας; Ροπή σύσφιξης: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
-------------------	---

Δοκιμές / εγκρίσεις

MTTF	[χρόνια]	2487
------	----------	------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	2785,5
Διαστάσεις	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Υλικό κατασκευής	υποδοχή σπειρώματος: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Προστατευτικό πώμα: PP	
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	Ανοξείδωτος χάλυβας	
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	8	
Σχεδίαση κονέκτορα	M12	

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	16 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Πώματα προστασίας: M12
-----------------------	------------------------

Παρατηρήσεις


Παρατηρήσεις	εξωτερική τροφοδοσία σύμφωνα με PELV
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάσταση

Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας



Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο

E11775

Κυτία διακλάδωσης

ProcessLine SB V4A 10m

