


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OGF

OGF

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm]

12

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

0,061

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm]

5

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm]

10

Συνολικό μήκος [mm]

600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]

20; (για σταθερή εγκατάσταση)

Διάταξη ινών



Υλικό κατασκευής

Προσαρμογές: PPE

E20386



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-18-A-A-R5

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κολάρο στερέωσης:, E10221
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ