


## Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O-ring



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |             |
|------------------|-----|-------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | < 125 AC/DC |
|------------------|-----|-------------|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...85 |
| Βαθμός προστασίας         |      | IP 68    |

## Μηχανικά δεδομένα

|                              |     |                                        |
|------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Βάρος                        | [g] | 25,1                                   |
| Σπείρωμα εγκατάστασης        |     | M16                                    |
| Υλικό κατασκευής             |     | Χυτό κράμα ψευδαργύρου επινικελωμένος  |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος |     | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος |

## Παρατηρήσεις



|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| Τμχ συσκευασίας |  | 1 τμχ |
|-----------------|--|-------|

**Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται**

EDOGH050MSS00,7E05(M16)

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία**Καλώδιο: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm<sup>2</sup>**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

**Σύνδεση**

|         |                  |
|---------|------------------|
| BK =    | Χρώματα κλώνων : |
| BN =    | μαύρο            |
| BU =    | Καφέ             |
| GN/YE = | Μπλε             |
| WH =    | πράσινο/κίτρινο  |
|         | Λευκό            |