


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Μικρή ακτίνα κάμψης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

10

OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

10

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

160

OO50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

30

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...60

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

33,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M4



Φωτοκυτόταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	23
Συνολικό μήκος [mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]	3
Διάταξη ινών	⦿
Διάμετρος πυρήνα [mm]	0,5
Διάμετρος ίνας [mm]	2x 217 x 0,06
Εξωτερική διάμετρος [mm]	1
Υλικό ίνας	PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PE

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M4 οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2 Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M11
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------