


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Μικρή ακτίνα κάμψης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OB50; OBF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

10

OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

10

OO50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

30

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...60

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

32,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M3

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

20

Συνολικό μήκος

[mm]

2000


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	3
Διάταξη ινών		⦿
Διάμετρος πυρήνα	[mm]	0,5
Διάμετρος ίνας	[mm]	2x 217 x 0,06
Εξωτερική διάμετρος	[mm]	1
Υλικό ίνας		PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		PE

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M3
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4
	Προσαρμογέας: OBF
	Προσαρμογέας: OOF
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------