


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-W-M6/3M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα; Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OCF; OKF

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

270

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

22

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...150

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

174,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M6

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

35

Συνολικό μήκος

[mm]

3000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

45

**Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα**

FT-00-M-W-M6/3M

Διάταξη ινών		⊗
Διάμετρος πυρήνα [mm]		1,6
Διάμετρος ίνας [mm]		0,05
Εξωτερική διάμετρος [mm]		5,4
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Υλικό περιβλήματος ίνας		Μέταλλο/σιλικόνη
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ