


Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O-ring



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	22,8
Σπείρωμα εγκατάστασης		PG 9
Υλικό κατασκευής		Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Παξιμάδι: 1 x PG9
-----------------------	-------------------

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

**Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται**

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου

**Σύνδεση**

BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
WH =	Μπλε
	Λευκό