


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 εξάγωνη υποδοχή 3 mm
2 τρύπα για εργαλεία τοποθέτησης

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο διάχυσης
Εφαρμογή	Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών	ΟΒF; ΟΟ50; ΟCΦ
--	----------------

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών	[mm]	70
-----------------------	------	----

0050

Εμβέλεια οπτικών ινών	[mm]	150
-----------------------	------	-----



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
Εμβέλεια οπτικών ινών	[mm]	490
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...70
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	50
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης		Υπό γωνία
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης		M6
Συνολικό μήκος	[mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	2
Διάταξη ινών		⊙⊙
Διάμετρος πυρήνα	[mm]	1
Υλικό ίνας		PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		PE
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M6 οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ