


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Σχεδιασμός ανθεκτικός στην κάμψη για εφαρμογές στη ρομποτική; Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OBF; OO50; OCF

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

10

OO50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

30

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

180

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

30,6

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

23



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

Συνολικό μήκος	[mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	5
Διάταξη ινών		⦿
Διάμετρος πυρήνα	[mm]	4 x 0,25
Υλικό ίνας		PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		PE

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M4 οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------