
E2M250

MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



1	INPUT
2	OUTPUT
3	C4
4	C3
5	C2
6	C1

Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Ανάλυση εικόνας	[px]	680 x 480
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	10...32 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 770
Προστασία υπέρτασης		Ναι
Εύρος μέτρησης		
Ανάλυση εικόνας	[px]	680 x 480
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85


E2M250

MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...125	
Υγρασία αποθήκευσης	[%]	< 75; (σχετική υγρασία)	
Διάρκεια ζωής	[MON]	24	
Βαθμός προστασίας		IP 67; (ISO 20653)	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ		DIN EN 61000-6-4	βιομηχανικό περιβάλλον
		DIN EN 61000-6-2	βιομηχανικό περιβάλλον
Αντοχή σε κρούσεις			50 g
Αντοχή σε δονήσεις		Περιοχή συχνοτήτων 24...2000 Hz	
		(15,3 x 9,81 m/s²)rms	PSD (g²/Hz)
		0,04...0,1	
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	1569,5	
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316)	
Παρελκόμενα			
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Προστατευτικά πώματα	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - ..C4			

Κονέκτορας: 4 x M16; κωδικοποίηση: A



1	πυρήνας ομοαξονικού καλωδίου σήμα βίντεο
2	μπλεντάζ ομοαξονικού Βίντεο GND
3	U+
4	0 V

E2M250

MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - INPUT


Κονέκτορας: 1 x M16; κωδικοποίηση: A



1	U+
2	0 V
3	Είσοδος 1
4	Είσοδος 2
5	Είσοδος 3
6	Είσοδος 4
7	Ελεύθερο
8	Ελεύθερο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - OUTPUT

Κονέκτορας: 1 x M16; κωδικοποίηση: A



1	πυρήνας ομοαξονικού καλωδίου σήμα βίντεο
2	μπλεντάζ ομοαξονικού Βίντεο GND
3	Ελεύθερο
4	Ελεύθερο