


Καλώδιο σύνδεσης

VDOG F030MSS0005B03STGF030MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E11353

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
----------------------	------------

Βαθμός προστασίας	III
-------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
--------------------------------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 68
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	TPU
------------------	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
------------------------------	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Καλώδιο σύνδεσης

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,7 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, TPU, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,7 Nm

