


## Συγκολλησίμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario  
2 οπή διαρροής  
3 Επιφάνεια στεγανοποίησης

### Εφαρμογή

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Σχεδίαση                       | με θύρα διαρροής, για εγκατάσταση LDL20x |
| Αντοχή σε πιέσεις [bar]        | 50                                       |
| Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις | για σύνδεση αισθητήρα - μούφας           |

### Δοκιμές / εγκρίσεις

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
| Οδηγίες ασφαλείας        | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.          |

### Μηχανικά δεδομένα

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Βάρος [g]                 | 113,8                                                                         |
| Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο αστάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4 |
| Σύνδεση αισθητήρα         | G 1 Aseptoflex Vario                                                          |
| Σύνδεση διεργασίας        | Συγκολλησίμος προσαρμογέας Ø 38 mm                                            |

### Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|