


Προσαρμογέας σύνδεσης για υγιεινό σύνδεσμο σωλήνα

ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5)

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Ο εναλλακτικός κωδικός απαιτεί την χρήση νέου αισθητήρα με εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflex σπείρωμα
2 Aseptoflex ακμή στεγάνωσης

EC 1935/2004 FCM 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	25
-------------------	-------	----

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	581
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	
Σύνδεση αισθητήρα	Aseptoflex	
Σύνδεση διεργασίας	Φλάντζα σωλήνα DN65 (2,5") DIN 11851	
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,4 / 4	
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4	

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------