

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FIBRE OPTIC 5M



Εφαρμογή

Σχεδίαση

σύνδεση σε υπέρυθρους αισθητήρες θερμοκρασίας TWxx11

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...250

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

365

Σύνδεση οπτικών ινών

1/4"-36UNS-2A

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Συνολικό μήκος

[mm]

5000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

120

Διάταξη ινών



Υλικό ίνας

quartz / quartz

Υλικό κεφαλής ίνας

CuNiZn

Υλικό περιβλήματος ίνας

Ανοξείδωτος χάλυβας

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ