


Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών

ADAPT /SI/9/ /M12X1 /TI



Εφαρμογή	
Εφαρμογή	για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο	υγρά και αέρια
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	30
Δοκιμές / εγκρίσεις	
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	35,3
Διαστάσεις [mm]	M18 x 1,5
Περιγραφή σπειρώματος	M18 x 1,5
Υλικό κατασκευής	τιτάνιο (3.7235)
Σύνδεση αισθητήρα	M18 x 1,5
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση M12 x 1
Βάθος εισαγωγής [mm]	13,5; (Αισθητήρας μέτρησης SID, SFD, TN)
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχες: 1, PTFE
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Σε εφαρμογές >30 bar και ≤300 bar, χρησιμοποιήστε μόνο δακτύλιο στεγάνωσης U
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ