


Μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές

DRAW WIRE 5000



1 τρύπα 20,2 mm Ø

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	6

Εφαρμογή

Σχεδίαση	για κωδικοποιητές με φλάντζα συγχρονισμού 58 και συμπαγή άξονα 6 mm
----------	---

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια	± 0,02 % FSO
Επαναληψιμότητα	± 0,002 % FSO

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...80
Υγρασία αποθήκευσης [%]	5...95; (χωρίς συμπύκνωση)

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Αντοχή σε δονήσεις	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz


Μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές

DRAW WIRE 5000

Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	1842,9	
Διάμετρος φλάντζας	[mm]	58	
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; σύρμα: Ανοξείδωτος χάλυβας με επικάλυψη πολυαμιδίου	
Σχεδίαση άξονα		συμπαγή άξονα	
Διάμετρος άξονα	[mm]	6	
Μεγ. μήκος μέτρησης	[mm]	5000	
Περιφέρεια τυμπάνου σύρματος	[mm]	315	
Διάμετρος σύρματος	[mm]	1	
Σύνδεση σύρματος		20,2; (τρύπα)	
Ιδιότητες σύρματος	μεγ. ταχύτητα μετατόπισης σύρματος	[m /s]	2
	μεγ. επιτάχυνση σύρματος	[g]	5
	μεγ. δύναμη έκτασης	[N]	16
	ελάχ. δύναμη επαναφοράς	[N]	4
Φλάντζα σύσφιξης		Φλάντζα συγχρονισμού	

Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

διαγράμματα και γραφήματα



Οδηγία εγκατάστασης