


Μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές

DRAW WIRE 15000



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	6

Εφαρμογή

Σχεδίαση	για κωδικοποιητές με φλάντζα συγχρονισμού 58 και συμπαγή άξονα 6 mm
----------	---

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια	± 0,01 % FSO
Επαναληψιμότητα	± 0,001 % FSO

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...80
Υγρασία αποθήκευσης [%]	5...95; (χωρίς συμπύκνωση)

Μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές

DRAW WIRE 15000

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Αντοχή σε δονήσεις	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	3824,8
Διαστάσεις	[mm]	115 x 180,7 x 115
Διάμετρος φλάντζας	[mm]	58
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; σύρμα: Ανοξείδωτος χάλυβας με επικάλυψη πολυαμίδιου	
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα	
Διάμετρος άξονα	[mm]	6
Μεγ. μήκος μέτρησης	[mm]	15000
Περιφέρεια τυμπάνου σύρματος	[mm]	315
Διάμετρος σύρματος	[mm]	1
Σύνδεση σύρματος	20,2; (τρύπα)	
Ιδιότητες σύρματος	μεγ. ταχύτητα μετατόπισης σύρματος	[m /s] 2
	μεγ. επιτάχυνση σύρματος	[g] 3
	μεγ. δύναμη έκτασης	[N] 25
	ελάχ. δύναμη επαναφοράς	[N] 8
Φλάντζα σύσφιξης	Φλάντζα συγχρονισμού	


Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	βίδες: 2 x M4
	βίδες κυλίνδρου: 4 x M4
	Ροδέλες
	Φλάντζα συγχρονισμού
	Σύνδεσμοι για κωδικοποιητές

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

διαγράμματα και γραφήματα



Οδηγία εγκατάστασης