


Δίοδος από τοίχο

Wall passage standard



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 60 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	8; (Ακροδέκτης 1+3: 4 A; Ακροδέκτης 2+4: 4 A)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67

Μηχανικά δεδομένα


Βάρος	[g]	24,1
Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος; Τσιμούχα: FKM
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	1

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Δίοδος από τοίχο

Wall passage standard

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

