




Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης
μόνωσης

FC Splitter ye ProcessL



Εφαρμογή		
Σχεδίαση		AS-i
Εφαρμογή		για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Βαθμός προστασίας		III
Τάση λειτουργίας AUX DC	[V]	18...32
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-30...80
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	80; (31 °C; γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C))
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000



Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης
μόνωσης

FC Splitter ye ProcessL	
Βαθμός προστασίας	IP 67; IP 68; IP 69K
Βαθμός ρύπανσης	2

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-2	


Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	104,3
Υλικό κατασκευής	μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); λάστιχο στεγανοποίησης για ακίδες επαφής: FPM; O-ring: EPDM	
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	2,5; (παξιμάδια στερέωσης)

Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Δυναμόκλειδο, E70390	

Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm



Σύνδεση

1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.