




Ετικέτα RFID

ID-TAG/8.3X3.6/06



οπή στερέωσης: Ø 8,0 x 3,7 mm



Εφαρμογή

Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[°C]	-40...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική)	[°C]	90

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	13,56
Μέγεθος μνήμης	[bit]	896
Τύπος μνήμης		EEPROM
Τύπος τσίπ		ICODE SLIX
Αριθμός μπλοκ		28
Μέγεθος μπλοκ	[Byte]	4
Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (UID)	[Byte]	8
Πρότυπο RFID		ISO 15693
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...90
Βαθμός προστασίας		IP 68

Δοκιμές / εγκρίσεις

Εγκριση εκπομπής		ISO 15693
------------------	--	-----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	3,75
Τρόπος συναρμολόγησης		Κουμπωτό περίβλημα; Εγκατάσταση σε μέταλλο; Εγκατάσταση σε αμέταλλο
Διαστάσεις	[mm]	Ø 8,3 / L = 3,6
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PPA GF30; εποξική ρητίνη

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		10 τμχ
-----------------	--	--------