


Μονάδα τάνυσης παλμών

PULSE STRETCHER

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



CE

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαστάσεις	[mm]	96 x 28 x 42
------------	------	--------------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	τάνυση πολύ σύντομων παλμών για την προσαρμογή τους, για παράδειγμα πολύ αργές εισόδοι PLC
----------	--

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	10
Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 5

Είσοδοι

Είσοδοι	Στάθμη εισόδου: 24 V DC ($\pm 10\%$); Μήκος παλμών εισόδου (min.): 0,2 ms; Χρόνος μεταξύ δύο παλμών εισόδου (min.): 28 ms
---------	---

Έξοδοι

Σήμα εξόδου	Στάθμη εξόδου: 24 V DC ($\pm 10\%$); Μήκος παλμών εξόδου: 25 ms ($\pm 10\%$); Ρεύμα εξόδου (max.): 10 mA
-------------	--

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
---------------------------	------	----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	79,5
Διαστάσεις	[mm]	96 x 28 x 42
Υλικό κατασκευής		πλαστικό


Μονάδα τάνυσης παλμών

PULSE STRETCHER

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση



διαγράμματα και γραφήματα

Διάγραμμα παλμών

