


**Εφαρμογή**

Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[°C]	-25...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική)	[°C]	110

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	13,56
Μέγεθος μνήμης	[bit]	896
Τύπος μνήμης		EEPROM
Τύπος τσίπ		ICODE SLIX
Αριθμός μπλοκ		28
Μέγεθος μπλοκ	[Byte]	4
Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (UID)	[Byte]	8
Πρότυπο RFID		ISO 15693
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...110
Βαθμός προστασίας		IP 68

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Εγκριση εκπομπής		ISO 15693

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	186,1
Τρόπος συναρμολόγησης		Τοποθέτηση σε μεταλλικά και μη υλικά; (στερέωση με βίδα ; Επικόλληση πάνω σε επιφάνεια)
Διαστάσεις	[mm]	Ø 47 / L = 10
Υλικό κατασκευής		PU (πολυουρεθάνη)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		10 τμχ
-----------------	--	--------



Ετικέτα RFID

ID-TAG/47X10.0/06

Άλλα δεδομένα

Απόσταση ανάγνωσης όταν τοποθετείται σε μη μεταλλική επιφάνεια (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	4
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	70
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	120

απόσταση ανάγνωσης όταν τοποθετείται σε μέταλλο (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	-
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	35
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-