




- 1 Ετικέτα ID
2 σημείο θέσης ετικέτας μέσω της κεραίας



Εφαρμογή

Εφαρμογή	Κωδικοποίηση φορέων κομματιών σε καθοδηγούμενα συστήματα μεταφοράς.	
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[°C]	-25...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική)	[°C]	120; (διάρκεια του τεστ: 1 x 100 h)

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	0,125
Μέγεθος μνήμης	[bit]	2048
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...90
Βαθμός προστασίας		IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	10,1
Περίβλημα	Πρόσθετο περίβλημα για στήριγμα αντικειμένου επεξεργασίας	
Διαστάσεις	[mm]	18 x 33 x 16,9

E80346



Ετικέτα RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Υλικό κατασκευής	PBT Πορτοκαλί; PA μαύρο
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Ετικέτα ID:, E80345
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Θερμοκρασία περιβάλλοντος 1 x 100 h
	Θερμοκρασία αποθήκευσης 1 x 1000 h
	κραδασμοί 3 Achsen je 1084 Schocks
	δονήσεις 3 Achsen je 8 h
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ