




- 1 Ετικέτα ID
2 σημείο θέσης ετικέτας μέσω της κεραίας



Εφαρμογή

Εφαρμογή	Κωδικοποίηση φορέων κομματιών σε καθοδηγούμενα συστήματα μεταφοράς.
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[-25...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική)	90

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	13,56
Μέγεθος μνήμης	[bit]	896
Τύπος μνήμης		EEPROM
Τύπος τσίπ		Vigo
Αριθμός μπλοκ		28
Μέγεθος μπλοκ	[Byte]	4
Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (UID)	[Byte]	8
Πρότυπο RFID		ISO 15693
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...90
Βαθμός προστασίας		IP 67



Ετικέτα RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Εγκριση εκπομπής	ISO 15693	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	10
Περίβλημα	Πρόσθετο περίβλημα για στήριγμα αντικειμένου επεξεργασίας	
Τρόπος συναρμολόγησης	Τοποθέτηση σε μεταλλικά και μη υλικά; (στερέωση με βίδα ; Επικόλληση πάνω σε επιφάνεια)	
Διαστάσεις	[mm]	18 x 33 x 16,9
Υλικό κατασκευής	PBT Πορτοκαλί; PA μαύρο	
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Άλλα δεδομένα		
απόσταση ανάγνωσης όταν τοποθετείται σε μέταλλο (mm)		
ANT410 / DTI410	4	
ANT411 / DTI411	5	
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-	
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10	
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5	
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15	
ANT513 / DTI513 / DTC510	20	
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5	
ANT600 / DTI600	15	