

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή	Κωδικοποίηση φορέων κομματιών σε καθοδηγούμενα συστήματα μεταφοράς.	
Θερμοκρασία λειτουργίας [°C] (ενεργή)		-25...85
Οριακή θερμοκρασία [°C] (παθητική)		85

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας [MHz]		13,56
Μέγεθος μνήμης [bit]		16000
Τύπος μνήμης		FRAM
Τύπος τσίπ		MB89R118C
Αριθμός μπλοκ		250
Μέγεθος μπλοκ [Byte]		8
Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (UID) [Byte]		8
Πρότυπο RFID		ISO 15693
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		απεριόριστη

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-25...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]		-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 68

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]		9,3
Διαστάσεις [mm]		Ø 20 / L = 3
Υλικό κατασκευής		PPA

Παρατηρήσεις

Τμή συσκευασίας		5 τμχ
-----------------	--	-------



Ετικέτα RFID

ID-TAG/20X3/06-16KBit

Άλλα δεδομένα

Απόσταση ανάγνωσης όταν τοποθετείται σε μη μεταλλική επιφάνεια (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	35
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	-